

AGILA

2478DIK050P41-55

EAN 4031582030037

Номер заказа 00003897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila
Тип	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Грузоподъемность статическая	80 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общая высота	69 mm
Общая ширина	35 mm
Общий вес	0,157 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Листовая сталь
Материал протектора	Литая резина, без следов
Подшипник	Кронусный шарикоподшипник
Цвет Колесо	Пассивированный голубым
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	19 mm
Ширина тела	19 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Широкая
Цвет	Пассивированный голубым
Диаметр купола	27 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Квадратная пластина
Длина пластины	55 mm
Ширина пластины	55 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	38,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	44 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	38,5 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	44 mm
Диаметр отверстия пластины	6,3 mm

AGILA

2478DIK050P41-55

EAN 4031582030037
Номер заказа 00003897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

