

# DURATECH

TOP 085x100-Ø20 HL102

EAN 4031582334241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид, тяжелый                |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо         |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет Колесо             | Натуральный белый                |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                |
| Диаметр                 | 85 mm                            |
| Ширина Протектор        | 100 mm                           |
| Диаметр отверстия Ось   | 20 mm                            |
| Длина хаба              | 102 mm                           |
| Ширина тела             | 100 mm                           |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D                   |
| Тип подшипника          | 6204ZV                           |

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ● |
| Шум движения              | ● ● ○ ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ● |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Название продукта                  | Duratech                                   |
| Тип                                | Колесо                                     |
| Стандартный                        | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 900 kg                                     |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 720 kg                                     |
| Электропроводящий                  | Нет                                        |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                        |
| Грузоподъемность статическая       | 1800 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -40 °C                                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C                                      |
| Общий вес                          | 0,57 kg                                    |

