

ALPHA CENTRAL

3476UFX200P67 OH240 BRAKE-ASM

EAN 4031582380514

Номер на поръчката 00064664



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha central
Тип	Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	300 kg
Товароносимост при 6 км/ч	250 kg
Статичен Товароносимост	600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	240 mm
Обща ширина	99 mm
Общо тегло	3,107 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
	мек
Материал на реазбата	Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Лагер	Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	46 mm
Ширина на тялото	46 mm
Твърдост на Резба (A)	63 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, тежък
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	55 mm
Радиус на завъртане	143,5 mm
Интерференция при завъртане	287 mm
Диаметър на купол	96 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Пластина с централно заключване
Дължина на плаката	176 mm
Ширина на плаката	112 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	77,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	13 mm

ALPHA CENTRAL

3476UFX200P67 OH240 BRAKE-ASM

EAN 4031582380514

Номер на поръчката 00064664



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

