



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ● |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Linea                                              |
| Тип корпуса                        | Поворотное Колесная опора с комбинированным замком |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств                         |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 130 kg                                             |
| Грузоподъемность статическая       | 260 kg                                             |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                             |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                              |
| Общая высота                       | 145 mm                                             |
| Общая ширина                       | 82 mm                                              |
| Общий вес                          | 1,17 kg                                            |
| Сертификация                       | Протестировано и контролируется TÜV Süd            |

КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                         |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный         |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                 |
| Диаметр                 | 125 mm                           |
| Ширина Протектор        | 20 mm                            |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                   |

КРОНШТЕЙН

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Материал              | Полиамид                         |
| Форма Вилы            | Кронштейн сдвоенного Колесо      |
| Поворотный узел       | Прецизионный шариковый подшипник |
| Офсет (Смещение)      | 40 mm                            |
| Радиус поворота       | 129 mm                           |
| Поворотное соединение | 258 mm                           |
| Диаметр купола        | 52 mm                            |

ФИТИНГ

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Тип фитинга  | Цельный Стержень круглый |
| Диаметр Болт | 22 mm                    |
| Длина Болт   | 40 mm                    |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

