LINEA CLINIC

5944USC150R36-34XS S30

EAN 4031582360066

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	47.5 mm
Rayon d'encombrement	122.5 mm
Diamètre d'encombrement	254 mm

ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	15 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	32 mm
Longueur de la vis	42 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea clinic
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	300 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	155 mm
Largeur totale	71 mm
Poids	1.12 kg
Certification	Testé et surveillé par TÜV Süd

DEUTSCHER DESIGNER CLUB

product design award

interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LINEA CLINIC

5944USC150R36-34XS S30

EAN 4031582360066

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



