

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	○ ○ ○ ○ ○
Ruído de movimento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistência à corrosão	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Footmaster
Tipo	Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h	50 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	50 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	90 °C
Altura total	71 mm
Largura geral	57 mm
Peso geral	0,32 kg

SUPORTE

Cor	Branco
Offset	30 mm
Raio giratório	51 mm
Interferência giratória	102 mm
Diâmetro do dome	57 mm

RODA

Rolamento	Rolamento, humedecido
Cor da Roda	Preto
Diâmetro	42 mm
Largura do Piso	19 mm
Largura do corpo	19 mm

ENCAIXE

Comprimento da placa	55 mm
Largura da placa	55 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	42 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	42 mm
Diâmetro do furo da placa	6,5 mm

