INFORMACE O PRODUKTU

DURATECH

MOP 150x50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Polyamid, velmi těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru pro Šroub	30 mm
Délka náboje	60 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D
Typ ložiska	6306

VÝKON

Valivý odpor	●●●●●
Hlučnost	●●○○○
Opotřebení	●●●●●
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	2520 kg
Nosnost 6 km/h	2100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	4200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	1,45 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 150x50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Objednací číslo 00801260

Výkresy produktu




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

MOP 150x50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Objednací číslo 00802360



© Copyright 2026 TENTE International GmbH