



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve Novatech

Ház típusa Kerék

Teherbírás 3 km/h-nál 550 kg

Statikus teherbírás 1100 kg

Hőmérséklet-tartomány (minimális) -20 °C

Hőmérséklet-tartomány (maximális) 60 °C

KERÉK

Felépítmény anyaga Acél, vas

Futófelület anyaga Ötött poliuretán

Csapágy Precíziós golyóscsapágy

Szálvédők Futófelület védelemmel

Átmérő 75 mm

Futófelület szélessége 50 mm

Tengely furat átmérője 25 mm

Kerékagy hossza 50 mm

A futófelület keménysége (A) 92 Shore A

Csapágy típusa 6005

MŰSZAKI RAJZOK

