

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870

Objednávací číslo 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Stylea
Typ krytu	Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h	50 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	72 mm
Celková šířka	46 mm
Celková hmotnost	0,124 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	65 mm
Šířka Běhoun	7 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Radius otočení	53 mm
Otočné rušení	106 mm
Průměr otočné kamery	32 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep	11 mm

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870
Objednací číslo 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

