

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870

Objednávací číslo 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●●

Odolné vůči korozi ●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Stylea
Typ	Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h	50 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	72 mm
Stavební výška	46 mm
Celková hmotnost	0,124 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	65 mm
Šířka Běhoun	7 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení	53 mm
Průměr otáčení	106 mm
Poloměr otáčení	32 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep	11 mm

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870
Objednáací číslo 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

