

MONO

A025PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Mono
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	30 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	60 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	72 mm
Kopējais svars	0,78 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Polipropilēns
Dakšas forma	Slēgts
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Krāsa	Hroms
Ofsets	25 mm
Pagrieziena rādiuss	71,8 mm
Grozāms savienojums	143,6 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	18 mm
Protektora cietība (A)	85 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	10 mm

MONO

A025PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkta rasējumi

