

KAPPA LOAD

9651FTP200P64 CL97

EAN 4031582314489



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa load
Type	Wielen met Richtingsslot
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	1680 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	1400 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	2800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	255 mm
Totale breedte	140 mm
Totaal gewicht	13,38 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Zwenklager	Rollager
Kleur	Zink-ijzer (transparant)
Offset	65 mm
Zwenk radius	170 mm
Draaicirkel	340 mm
Lubrication nipple	1
Diameter koepel	140 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Breedte wielkern	80 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	175 mm
Breedte plaat	140 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	140 mm
Diameter plaatgat	15 mm

KAPPA LOAD

9651FTP200P64 CL97

EAN 4031582314489

Bestelnummer 00863070
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

