INFORMACIJE O PROIZVODU

DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●●●
Buka u pokretu	●●○○○
Ishrana	●●●●●
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Duratech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	290 kg
Nosivost na 6 km/h	240 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	480 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	0.17 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid težak
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Prirodno belo
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	65 mm
Širina omotac	32 mm
dimenzija rupa osovina	12 mm
duzina glavcine	32 mm
Širina tela	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D
Tip ležaja	6201

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Broj porudžbine 00829018

Crteži proizvoda




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Broj porudžbine 00820018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH