

# NOVATECH

ETP 075X62-Ø20 HL62

EAN 4031582318494

Número de comanda 00806197



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	550 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	440 kg
Tracidad de carga estàtica	1100 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,827 kg

## RODA

Material corporal	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	62 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	62 mm
Corporació ample	62 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D
Tipus de portador	6204

# NOVATECH

ETP 075X62-Ø20 HL62

EAN 4031582318494  
Número de comanda 00806197



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

