ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# GALEA

5071PJP100P30-12

EAN 4031582378856



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●●○ |
| Шум движения | ●●●●○ |
| Исчезновение | ●●●●○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●○○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Galea |
| Тип | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 100 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 200 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 139 mm |
| Общая ширина | 66 mm |
| Общий вес | 0,47 kg |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Форма Вилы | Закрыто |
| Повортный узел | Две гонки с мячом |
| Офсет (Смещение) | 40 mm |
| Радиус поворота | 128 mm |
| Поворотное соединение | 256 mm |
| Диаметр купола | 59 mm |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Материал протектора | Термопластичная резина |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 100 mm |
| Ширина Протектор | 30 mm |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A |

## ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 12 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA


5071PJP100P30-12

EAN 4031582378856

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Product Drawings**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH