PRODUCTINFORMATIE

DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Aluminium
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Droge lagerbus
Kleur Wiel	Metallic
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Asgatdiameter	8,4 mm
Naaflengte	45 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	95 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●○○○
Verloop	●●●●●
Corrosieweerstand	●●●●●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech heat
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	125 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch Draagvermogen	250 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	280 °C
Totaal gewicht	0,34 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234

Bestelnummer 00034267

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH