

# PURETECH AIR

DPP400X100-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582317831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Puretech air

Тип корпус Колело

Товароносимост при 3 км/ч 200 kg

Статичен Товароносимост 400 kg

Общо тегло 2,45 kg

## КОЛЕЛО

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото      | Стомана от лист                   |
| Материал на реазбата    | Пневматична гума, профил на линия |
| Лагер                   | Прецизен сачмен лагер             |
| Предпазители за резби   | С предпазно устройство за резба   |
| Диаметър                | 400 mm                            |
| Ширина на Резба         | 100 mm                            |
| Диаметър на отворите Ос | 25 mm                             |
| Дължина на центъра      | 74 mm                             |
| Твърдост на Резба (A)   | 55 Бръснач A                      |

# PURETECH AIR

DPP400X100-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582317831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

