

NOVATECH

ETP 100X25-Ø25

EAN 4031582331288

Numéro de commande 00839111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	25 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	12 mm
Largeur du corps de roue	25 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	210 kg
Capacité de charge à 6 km/h	170 kg
Capacité de charge statique	420 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,48 kg

NOVATECH

ETP 100X25-Ø25

EAN 4031582331288

Numéro de commande 00839111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

