INFORMACE O PRODUKTU

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	38 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Průměr otvoru pro Šroub	6 mm
Délka náboje	21,5 mm
Šířka středu kola	20 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Basetech
Typ	Kolo
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	35 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	70 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,01 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Objednací číslo 00050767

Výkresy produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH