

DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Aluminio
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Arbusto de cojinete seco
Color Aro	Metálico
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	35 mm
Diámetro del agujero del Eje	8.4 mm
Longitud del cubo	45 mm
Anchura del cuerpo	35 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	95 Shore D

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Duratech heat
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	125 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	Sí
Capacidad de carga estática	250 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-40 °C
Rango de temperatura (máximo)	280 °C
Peso total	0.34 kg

DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234

Número de pedido 00034267
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

