

ALPHA STAINLESS

8470XSC100P30-13

EAN 4031582381603

Número de comanda 00062784



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Alpha stainless

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 4 km/h 200 kg

Conducció elèctrica ✓

Inoxidable ✓

Tracidad de carga estàtica 400 kg

Temperatura (mínim) -25 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Alçada total 128 mm

Àmplia general 75 mm

Pes total 0,725 kg

RODA

Material corporal Poliamida, conducció elèctrica

Material de la banda de rodadura Poliuretà, Injectat, conductor elèctric

El Bearing Rodament de boles de precisió Inoxidable

Eix Estirada de nou

Roda de color Verd de plata (similar RAL7001)

Protectors de fil Amb la guardaespallles

Diametralització 100 mm

Banda de rodadura ample 36 mm

Corporació ample 36 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 92 Shore A

La duresa del Banda de rodadura (D) 42 Shore D

SUPPORT

Material Inoxidable, pesat

Forquilla Forma Ample

Scamiento giratorio Dues curses de ball

Color Inoxidable

Desplaçament 41 mm

Scio de giro 91 mm

Sterferencia de giro 182 mm

Dome Dictel 75 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting Forat per a cargol

Pern Diàmetre del forat 13 mm

ALPHA STAINLESS

8470XSC100P30-13

EAN 4031582381603
Número de comanda 00062784



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

