

# COMПАСТА

1430PVH065P60-75X60

EAN 3700001796755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Comпаста
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Грузоподъемность статическая	80 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	85 mm
Общий вес	0,143 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Литая резина, черная
Подшипник	Подшипник скольжения
Ось	Заклепки
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	65 mm
Ширина Протектор	25 mm
Твердость Протектор (A)	85 Береговая A

## КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, легкий
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Одна гонка мячей
Офсет (Смещение)	25 mm
Радиус поворота	57,5 mm
Поворотное соединение	115 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	75 mm
Ширина пластины	60 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	55 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	40 mm
Диаметр отверстия пластины	7 mm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# СОМРАСТА

1430PVH065P60-75X60

EAN 3700001796755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

