

COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Compacta
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	10 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	20 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,03 kg
Teljes szélesség	24 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, könnyű
Villa alakja	Széles
Forgócsapágó	Egysoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	9 mm
Körbeforgás	43 mm
Kupola átmérője	24,5 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Siklócsapágó távtartóval
Tengely	Szegecselt
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	25 mm
Futófelület szélessége	12 mm
Test szélessége	12 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	35 mm
Talplemez szélessége	30 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	23 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	28 mm
Tengely furat átmérője	4,2 mm

COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658

Rendelési szám 00032081

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

