

**BASETECH**

POR125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

**ЕФЕКТИВНІСТЬ**

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритация	● ● ● ● ●
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

**ОСНОВНІ АТРИБУТИ**

Назва продукту	Basetech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	200 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	400 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,2 kg

**КОЛЕСО**

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Роликовий підшипник
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	40 mm
Діаметр отвору Вісь	12 mm
Довжина хаба	44,4 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

# BASETECH

POR125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

