

ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290

Objednávací číslo 00030961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	160 kg
Statický Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,245 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kolo	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	34 mm
Průměr otvoru Šroub	12 mm
Délka poklice	44,4 mm
Šířka těla	34 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290
Objednáací číslo 00030961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

