

ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290
Objednávací číslo 00030961

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Polyamid
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	34 mm
Průměr otvoru pro šroub	12 mm
Délka náboje	44,4 mm
Šířka středu kola	34 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	160 kg
Statická Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,245 kg

ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290
Objednací číslo 00030961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

