INFORMAȚII DESPRE PRODUS

AGILA

2478DYK050P41-55

EAN 4031582344479



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●●○
Atriție	●●●○○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Agila
Tip	Rola fixă
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Conductiv electric	Da
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	85 °C
Înălțime totală	69 mm
Lățime totală	35 mm
Greutate totală	0,15 kg

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, medie
FormăFurcă	Larg
Culoare	Pasivat în albastru
Diametru cupolă	27 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Tablă de oțel
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, negru, conductiv electric
Lagăr	Rulment cu bile cu con
Roată	Pasivat în albastru
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Benză de rulare	19 mm
Lățimea corpului	19 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	80 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Placă pătrată
Lungime placă	55 mm
Lățimea plăcii	55 mm
Lungime orificiu placă (minim)	38,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	44 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	38,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	44 mm
Diametru orificiu placă	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2478DYK050P41-55


EAN 4031582344479

Numărul de comandă 00028596

Desene ale produsului







© Copyright 2026 TENTE International GmbH