

## ALPHA

3470UER160P30-13

EAN 4031582304350



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○   |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ●   |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Alpha                             |
| Tip                               | Rola pivotantă                    |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 200 kg                            |
| Conductiv electric                | Nu                                |
| Inoxidabil                        | Nu                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 400 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 80 °C                             |
| Înălțime totală                   | 195 mm                            |
| Greutate totală                   | 1,95 kg                           |

## FURCA

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, grea |
| Formă Furcă               | Larg                |
| Rulment pivotant          | Două curse de mingi |
| Culoare                   | Pasivat în albastru |
| Offset                    | 55 mm               |
| Raza de pivotare          | 135 mm              |
| Interferență pivotantă    | 270 mm              |

## ROATĂ

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Tread hardness                          | moale                                  |
| Material pentru corp                    | Poliamidă                              |
| Material al benzii de rulare            | Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată |
| Lagăr                                   | Rulment cu role                        |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță                   |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet            |
| Diametru                                | 160 mm                                 |
| Benză de rulare                         | 46 mm                                  |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 64 Pe malul A                          |

## RACORD

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare           | Orificiu pentru șurub |
| Diametrul găurii Șurub | 13 mm                 |

# ALPHA

3470UER160P30-13

EAN 4031582304350



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

