

## STYLEA

5920UOI075S70-10X15 TFR

EAN 4031582385663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ● ● ●

Resistenza alla corrosione ● ● ● ● ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Stylea                          |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole                  |
| Standard                            | EN12528 - Ruote per arredamento |
| Portata a 3 km/h                    | 50 kg                           |
| Portata statica                     | 100 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                           |
| Altezza totale                      | 88 mm                           |
| Larghezza complessiva               | 54 mm                           |
| Peso complessivo                    | 0,149 kg                        |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide                       |
| Materiale del battistrada   | Identico al nucleo               |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano con distanziale |
| Asse                        | Rivettato                        |
| Parafili                    | Senza parafili                   |
| Diametro                    | 75 mm                            |
| Larghezza battistrada       | 8 mm                             |
| Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D                       |

## SUPPORTO

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Materiale                 | Poilammide         |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato |
| Cuscinetto del supporto   | Perno, girevole    |
| Raggio di piroettamento   | 62 mm              |
| Ingombro di piroettamento | 124 mm             |
| Diametro filettatura      | 10 mm              |

## FISSAGGIO

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio | Perno filettato con Collare esagonale, superiore |
| Lunghezza perno   | 15 mm                                            |