

AGILA

2478PJO075P60-67X60

EAN 4031582302387

Номер заказа 00003910



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Название продукта | Agila |
| Тип корпуса | Фиксированное Колесная опора |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 75 kg |
| Грузоподъемность статическая | 150 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 100 mm |
| Общая ширина | 43 mm |
| Общий вес | 0,16 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Материал протектора | Термопластичная резина |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| Цвет Колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 75 mm |
| Ширина Протектор | 25 mm |
| Ширина тела | 25 mm |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|----------------|-------------------------|
| Материал | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Широкая |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Диаметр купола | 43 mm |

ФИТИНГ

| | |
|--|------------------------|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 67 mm |
| Ширина пластины | 60 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 40 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 48 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 40 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 48 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 6,3 mm |

AGILA

2478PJO075P60-67X60

EAN 4031582302387
Номер заказа 00003910



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

