

NOVATECH

ETY 100x20-Ø20 HL14

EAN 4031582318845



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	180 kg
Nosnost 6 km/h	140 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	360 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,4 kg

KOLO

Materiál středu	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko (RS/2RS)
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	14 mm
Šířka středu kola	20 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

