TERMÉKINFORMÁCIÓK

LUMINA

AA23YGI050B10-11X20/10 9011/9011/9011

EAN 4031582341843



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Lumina
Ház típusa	Forgóvillás görgő szakaszos fékkel
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Elektromosan vezető	Igen
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	80 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,13 kg
Teljes szélesség	55 mm

VÁZ

A ház anyaga	Polipropilén
Villa alakja	Ikerkerekes villa, zárt
Forgócsapágy	Csap, forgatható
Szín	Grafitfekete (RAL9011)
Ellensúlyoz	20 mm
Körbeforgás	104 mm
Kupola átmérője	0 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Csapágy	Siklócsapágy távtartóval
Tengely	Szegecselt
Futófelület színe	Grafitfekete (RAL9011)
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	8 mm
Tengely furat átmérője	0 mm
Kerékagy hossza	0 mm
Test szélessége	8 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője	11 mm
Szár hossza	20 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

AA23YGI050B10-11X20/10 9011/9011/9011

EAN 4031582341843

Rendelési szám 00071596

Termékrajzok

