

ZETA REVERSE

468SUAP125P63

EAN 4031582396379



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Zeta reverse
Type	Wielen met veerbelaste Richtingsslot
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	300 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	240 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-30 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	164 mm
Totale breedte	96 mm
Totaal gewicht	2,74 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zeer zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Zwenklager	Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	55 mm
Zwenk radius	117,5 mm
Draaicirkel	235 mm
Diameter koepel	96 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Met draadbeschermmer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	75 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	11 mm

ZETA REVERSE

468SUAP125P63

EAN 4031582396379

Bestelnummer 00860875

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

