

## AGILA

2470DIK075R47-21,5-24

EAN 4031582328165



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Agila                             |
| Tip de carcasă                    | Rola pivotantă                    |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 55 kg                             |
| Capacitate de încărcare statică   | 110 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 40 °C                             |
| Înălțime totală                   | 103 mm                            |
| Greutate totală                   | 0,386 kg                          |

## ROATĂ

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Material pentru corp           | Tablă de oțel              |
| Material al benzii de rulare   | Cauciuc solid, fără marcaj |
| Lagăr                          | Rulment cu bile cu con     |
| Protecție pentru filet         | Cu protecție pentru filet  |
| Diametru                       | 75 mm                      |
| Benză de rulare                | 25 mm                      |
| Duritatea benzii de rulare (A) | 80 Pe malul A              |

## FURCA

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Material               | Tablă de oțel, medie |
| Formă Furcă            | Larg                 |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi  |
| Offset                 | 24 mm                |
| Raza de pivotare       | 61,5 mm              |
| Interferență pivotantă | 123 mm               |

## RACORD

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip ajustare               | Extensor sintetic, pătrat                                                            |
| Montaj expansiune (minim)  | 21,5 mm                                                                              |
| Montaj expansiune (maximă) | 24 mm                                                                                |
| Indiciu                    | Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. |

# AGILA

2470DIK075R47-21,5-24

EAN 4031582328165



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

