PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343

Numéro de commande 00020825



ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	37 mm
Diamètre de l’alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44 mm
Largeur du corps de roue	37 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.47 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343

Numéro de commande 00030825

Dessins du produit

