INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

DURATECH HEAT

WOO075x25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech heat
Type	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	150 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	200 °C

ROUE

Corps de roue	Matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	31 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

WOO075x25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH