

LINEA

5940XSP125R05-22 RAL9002

EAN 4031582352009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Linea
Ház típusa	Forgóvilla
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	130 kg
Elektromosan vezetõ	✓
Statikus teherbírás	260 kg
Hõmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hõmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	145 mm
Teljes szélesség	82 mm
Összsúly	0,96 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, elektromosan vezetõ
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezetõ
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Szálvédõk	Futófelület védelemmel
Átmérõ	125 mm
Futófelület szélessége	20 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A

VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapágy	Precíziós golyóscsapágy
Szín	Szürkésfehér (RAL9002)
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	109 mm
Körbeforgás	218 mm
Kupola átmérõje	52 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Tömör csap, kerek
Csavar átmérõje	22 mm
Csavar hossza	40 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award

MŰSZAKI RAJZOK

