

ДИЗАЙН КРЫШКИ

2074XSP125R36-32S30

EAN 4031582358018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|--|
| Название продукта | Дизайн крышки |
| Тип | Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 100 kg |
| Электропроводящий | ✓ |
| Грузоподъемность статическая | 200 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 163 mm |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса | Полиамид, электропроводящий |
| Материал протектора | Полиуретан, Инжекционный, электропроводный |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 125 mm |
| Ширина Протектор | 32 mm |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Материал | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Закрыто |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Офсет (Смещение) | 41 mm |
| Радиус поворота | 103,5 mm |
| Поворотное соединение | 207 mm |

ФИТИНГ

| | |
|--------------|---|
| Тип фитинга | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант |
| Диаметр Болт | 32 mm |
| Длина Болт | 50 mm |



Награда Red Dot Дизайн Award

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ДИЗАЙН КРЫШКИ

2074XSP125R36-32S30

EAN 4031582358018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



Награда Red
Dot Дизайн
Award