

AGILA

2477PJO100P30-13

EAN 4031582335064

Broj porudžbine 00005170



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●●●

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda | Agila |
| Tip | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 80 kg |
| Statički Nosivost | 160 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 135 mm |
| Ukupna širina | 60 mm |
| Ukupna težina | 0,708 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Termoplastična guma |
| Nošenje | klizni lezaj |
| Boja Tocak | Srebrna siva (RAL7001) |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 100 mm |
| Širina omotac | 32 mm |
| Širina tela | 32 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Materijal | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 43,5 mm |
| okretni radijus | 131 mm |
| Otpor okretanju | 262 mm |
| Prečnik kupole | 60 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---------------------|---|
| Tip uklapanja | otvor za vijak |
| dimenzija rupa sraf | 13 mm |
| Savet | Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. |

AGILA

2477PJO100P30-13

EAN 4031582335064
Broj porudžbine 00005170



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

