

ALPHA

3470DVR160R05-28x45

EAN 4031582303629



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	135 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	270 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	195 mm
Totaal gewicht	2,38 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	55 mm
Zwenk radius	135 mm
Uitzwenking	270 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Staalplaat
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lager	Rollager
As	Vastgeschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	85 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Vaste Stift, rond
Diameter Bout	28 mm
Lengte Bout	45 mm

ALPHA

3470DVR160R05-28x45

EAN 4031582303629

Bestelnummer 00030334
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

