

## ZETA STAINLESS

8677UFX160P63

EAN 4031582313819

Pasūtījuma numurs 00829497



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veikspēja   | ● ● ● ● ● |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ● |
| Nodilums           | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ● |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums                   | Zeta stainless                                |
| Korpasa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni      |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 300 kg  |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 240 kg  |
| Nerūsējošais                         | ✓   |
| Statiskā kravnesība                  | 600 kg  |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C  |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C   |
| Kopējais augstums                    | 200 mm  |
| Kopējais platums                     | 96 mm   |
| Kopējais svars                       | 3,205 kg                                      |

## RITENIS

|                        |   |
|------------------------|---|
| Korpasa materiāls      | Poliamīds                                     |
|                        | mīksts  |
| Protektora materiāls   | Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas |
| Gūltnis                | Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato   |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni                      |
| Ritenis krāsa          | Pelēks / bez marķējuma                        |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                             |
| Diametrs               | 160 mm  |
| Protektora platums     | 46 mm   |
| Korpasa platums        | 46 mm   |
| Protektora cietība (A) | 64 Krasts A                                   |

## KRONŠTEINIS

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Materiāls           | Nerūsējošais tērauds, smags |
| Dakšas forma        | Plaša, pastiprināta         |
| Grozāmais gūltnis   | Divu bumbu sacīkstes        |
| Krāsa               | Nerūsējošais tērauds        |
| Ofsets              | 55 mm                       |
| Pagrieziena rādiuss | 161 mm                      |
| Grozāms savienojums | 322 mm                      |
| Kupola diametrs     | 96 mm                       |

## UZSTĀDĪŠANA

|  |                    |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 137 mm             |
| Plāksnes platums                       | 105 mm             |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 74 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 80 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 74 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# ZETA STAINLESS

8677UFX160P63

EAN 4031582313819

Pasūtījuma numurs 00829497



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

