

DURATECH

TOP 085X75-Ø20 HL75

EAN 4031582331196
Bestelnummer 00832613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	85 mm
Breedte Loopvlak	75 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	75 mm
Breedte wielkern	75 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6204

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	750 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	600 kg
Statisch draagvermogen	1500 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,208 kg

DURATECH

TOP 085X75-Ø20 HL75

EAN 4031582331196
Bestelnummer 00832613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

