

# AGILA

2478YGO100P50

EAN 4031582342109

Número de encomenda 00034885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●●○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Agila                                |
| Tipo                              | Rodízio fixo                         |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 80 kg                                |
| Elétrico condutivo                | ✓                                    |
| Capacidade de carga estática      | 160 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Altura total                      | 135 mm                               |
| Largura geral                     | 60 mm                                |
| Peso geral                        | 0,482 kg                             |

## RODA

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Material do centro da roda | Polipropileno, eletro-condutivo          |
| Material do piso da roda   | Borracha termoplástica, eletro-condutivo |
| Rolamento                  | Rolamento liso                           |
| Cor da Roda                | Cinza prateado (semelhante a RAL7001)    |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                            |
| Diâmetro                   | 100 mm                                   |
| Largura do Piso            | 32 mm                                    |
| Largura do corpo           | 32 mm                                    |
| Dureza do Piso (A)         | 87 Shore A                               |

## SUPOORTE

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Material          | Folha de aço, média |
| Em Forma de Garfo | Amplo               |
| Cor               | Passivada a azul    |
| Diâmetro do dome  | 60 mm               |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 77 mm                       |
| Largura da placa                      | 67 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 46,5 mm                     |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 51,5 mm                     |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 56 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 61,5 mm                     |
| Diâmetro do furo da placa             | 8,5 mm                      |

# AGILA

2478YGO100P50

EAN 4031582342109

Número de encomenda 00034885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

