INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# MONO

## 5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

### VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●○○ |
| Kustības troksnis | ●●●○○ |
| Nodilums | ●●●○○ |
| Korozijas izturīgs | ●●●●○ |

### PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Mono |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h | 70 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnesība | 140 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 104 mm |
| Kopējais platums | 0 mm |
| Kopējais svars | 0,14 kg |

### KRONŠTEINIS

| | |
|---|---|
| Mājokļa materiāls | Poliamīds |
| Dakšas forma | Slēgts |
| Grozāmais gultnis | Grozāms stienis |
| Krāsa | Balts alumīnijs (RAL9006) |
| Ofsets | 34 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 74 mm |
| Grozāms savienojums | 148 mm |
| Kupola diametrs | 0 mm |

### RITENIS

| | |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
| Gūltnis | Cuscinetto piano |
| Protektors krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
| Ritenis krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 80 mm |
| Protektora platums | 24 mm |
| Ass atveres diametrs | 0 mm |
| Rumbas garums | 0 mm |
| Korpusa platums | 24 mm |
| Protektora cietība (A) | 90 Krasts A |

### UZSTĀDĪŠANA

| | |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Aklā atvere B10 uzstādīšanai |
| Skrūves atveres diametrs | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# MONO

5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produkta rasējumi



© Copyright 2026 TENTE International GmbH