

# DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○○

Mozgás zajkibocsátása ●●○○○○

Kopás ●●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●●●●

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech heat
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	50 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Igen
Statikus teherbírás	100 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	134 °C
Összsúly	0,08 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Termoplasztikus szintetikus anyagok, hőálló
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Száraz csapágyhüvely
Kerék színe	Fekete
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	25 mm
Tengely furat átmérője	8 mm
Kerékagy hossza	27 mm
Test szélessége	25 mm
A futófelület keménysége (D)	80 Shore D

# DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884

Rendelési szám 00039930  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

