

STYLEA

5925UAP075S70 10X15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Stylea
Tipus	Rueda giratoria con Freno de rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	80 kg
Tracidad de carga estàtica	160 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	82 mm
Àmplia general	54 mm

RODA

Material corporal	Poliàmida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Riveció
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	15 mm

SUPORT

Material	Poliàmida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Color	El blanc gris (RAL9002)
Desplaçament	23 mm
Scio de giro	81 mm
Sterferencia de giro	162 mm
Dome Dictel	30 mm
Thread Màgia	10 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga roscada amb el Coll hexagonal, a dalt
Espiga Màgia	10 mm
Espiga llarga	15 mm

STYLEA

5925UAP075S70 10X15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

