PRODUCTINFORMATIE

# GALEA

## 5071PJH125R05-28x40

EAN 4031582368475



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●○○ |
| Verloop | ●●●○○ |
| Corrosieweerstand | ●●●●○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Galea |
| Type | Zwenkwiel met richtingsvastzetter |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 100 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch Draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 162 mm |

### VORK

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide |
| Vork Vorm | Gesloten |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Offset | 40 mm |
| Uitzwenking | 205 mm |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lager | Glijlager |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 30 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |

### BEVESTIGING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Vaste Stift, rond |
| Diameter Bout | 28 mm |
| Lengte Bout | 40 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA


5071PJH125R05-28x40

EAN 4031582368475

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH