

STYLEA

5920UOI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582335972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Stylea
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	50 kg
Statický Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	88,5 mm
Celková šířka	53 mm
Celková hmotnost	0,124 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	8 mm

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Radius otočení	62 mm
Otočné rušení	124 mm
Průměr otočné kamery	20 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru Matice	11 mm

STYLEA

5920UOI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582335972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

