

OMIKRON TWIN

9950FTP200P65

EAN 4031582316780
Objednáací číslo 00801584

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Omikron twin
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	podobná EN12532 - Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	2500 kg
Nosnost 6 km/h	2000 kg
Statický Nosnost	3750 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	275 mm
Celková šířka	189 mm
Celková hmotnost	21,993 kg

KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Barva	Průhledný Povlak
Offset	60 mm
Radius otočení	166 mm
Otočné rušení	332 mm
Průměr otočné kamery	160 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	200 mm
Šířka desky	160 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	120 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	160 mm
Průměr otvoru dlahy	15 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP200P65

EAN 4031582316780
Objednací číslo 00801584



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

