

## INTEGRAL TWIN

2940UAP125R05-32 9002 M6/7

EAN 4031582302493

Номер на поръчката 00033737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Име на продукта                    | Integral twin                         |
| Тип корпус                         | Въртящ се Колело                      |
| Стандартен                         | EN12531 – Легло за болнични заведения |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 125 kg                                |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 125 kg                                |
| Статичен Товароносимост            | 375 kg                                |
| Температурен диапазон (минимален)  | -25 °C                                |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                                 |
| Обща височина                      | 150 mm                                |
| Обща ширина                        | 63 mm                                 |
| Общо тегло                         | 1,176 kg                              |
| Сертифициране                      | Тествано и наблюдавано от TÜV Süd     |

Германска  
награда за  
ДизайнНаграда за  
Дизайн Red Dot

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                        |
| Материал на резбата   | Полиуретан, екструдирано        |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер           |
| Цвят на Колело        | Сиво бяло (RAL9002)             |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 125 mm                          |
| Ширина на Резба       | 12 mm                           |
| Ширина на тялото      | 12 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                    |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D                    |

## ВИЛКА

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Материал                    | Стоманен лист, среден |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело   |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят                        | Сиво бяло (RAL9002)   |
| Изместване                  | 37,5 mm               |
| Радиус на завъртане         | 103 mm                |
| Интерференция при завъртане | 206 mm                |
| Диаметър на купол           | 61,5 mm               |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Тип на фитинга                      | Твърдо Щифт кръгло |
| Диаметър на Болт                    | 32 mm              |
| Дължина на Болт                     | 45 mm              |
| Позиция на резбата на Болт          | 7 mm               |
| Количество отвори за монтаж на Болт | 2                  |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# INTEGRAL TWIN

2940UAP125R05-32 9002 M6/7

EAN 4031582302493


Номер на поръчката 00033737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---



Германска  
награда за  
Дизайн



Награда за  
Дизайн Red Dot